

## No.2532 標準パルプ離解機

本機はパルプを水と共に高速回転し、単繊維にほぐす目的で製作されたものです。この離解法は JIS または ISO 規格離解法です。その用途は広く、紙葉調製、濾水度測定、叩解、漂白、篩分等の試料準備作業に使用されます。

容 量	2L
濃 度	1.2%
試 料	絶乾 24g
回 転 数	3,000rpm
タ イ マ ー	自動停止機能
参 考 規 格	P-8220-1-2012,P-8220-2-2013, TAPPI T205om-88, ISO 5263
モ ー タ	100/110V 50/60Hz 0.2kW 6A
外 形 寸 法	260×500×460mm
重 量	30kg (槽重量 3.6kg)



## No.2534 大型パルパー

本機は製紙工場で使用されているパルパーの小型版で、パルプ又は古紙を短時間に離解できるパルパーです。スラリーを効果的に回流させ剪断作用を与えるため、インペラーは底面に位置し、離解時間の短縮及び動力コストの低減化につなげています。

容 量	100L ~ 500L
濃 度	3%
試 料	3 ~ 15kg
試料槽材質	SUS-304
ランナー直径	200 ~ 300mm
回 転 数	500 ~ 1300rpm
モ ー タ	3相 200/220V 7.5kW
無段変速機構	インバーター制御
電 源	3相 200/220V 50/60Hz 30A
外 形 寸 法	1200×1500×1800mm (500L)
重 量	950kg (500L)

