



### No.2535- I パルプ解繊機

本機は紙及びパルプの温度上昇、繊維切断等により試料に悪影響を与えることなく、解繊を風乾状態のまま効率的に処理し綿状の離解片にします。その構造は、高速回転する円盤上に固定された突起及びケーシング内側の鋸歯状態の間で破碎及び衝撃作用により綿状に離解されるのです。

解 繊 円 盤	φ300mm
モ ー タ	100/110V 0.4kW
参 考 規 格	TAPPIT-430 において使用する装置
電 源	100/110V 50/60Hz 9A
外 形 寸 法	450×400×1160mm
重 量	110kg



### No.2535- II ウェットパルプ解繊機

本機はウェットパルプ (OD20～30%)等を迅速に綿状に解繊する目的に開発された機械です。その構造は、原料をホッパーより高速回転する特殊型攪拌羽根に投ずることにより、破碎作用を受け、瞬間的に解繊され、下方に排出されます。ウェット、ドライパルプ共に解繊でき、比較的粒が残りにくい機械です。また、試料槽の取り外しができるので収率測定も可能です。

モ ー タ	100/110V 0.2kW 無段変速機付
電 源	100/110V 50/60Hz 5A
外 形 寸 法	270×530×1160mm
重 量	60kg

