

No.2536 パルプ遠心脱水機(固定型)

本機は試料を遠心力により脱水させる目的で製作されたものです。本体接液部はすべて SUS-304 のステンレス製で、バスケットは完全にバランス調整されて振動も少なく、運転音は大変静かです。軸受ベアリングは無給油式を使用しており、保守もいたって簡単で、ブレーキはレバーを引くだけで作動します。

<用途>

1. ビーター及びマシンストックの濃度測定
2. 叩解度測定及び白水中の繊維測定のための濃度調整試料の準備

| | |
|---------|---------------------|
| バスケット寸法 | 内径 150mm 深さ 80mm |
| 最高回転数 | 3,000rpm |
| モーター | 100/110V 0.1kW |
| オプション | 濾布 |
| 電源 | 100/110V 50/60Hz 4A |
| 外形寸法 | 470×470×560mm |
| 重量 | 30kg |



No.2537 大型遠心脱水機(三脚懸垂式)

パルプスラリーを短時間に脱水させる目的に使用されます。構造は独自の懸垂装置により回転中のアンバランスを完全に吸収しているため、回転中の音も静かで、ブレーキの使用により停止は速やかに行います。

| バスケット寸法 | 内径 | 深さ | 容量 | 回転数 | モーター |
|---------|-------|-------|------|---------|--------|
| A | 240mm | 140mm | 3L | 3000rpm | 0.4kW |
| B | 300mm | 160mm | 4.5L | 3000rpm | 0.75kW |
| C | 405mm | 200mm | 12L | 2000rpm | 1.5kW |
| D | 455mm | 210mm | 15L | 1800rpm | 1.5kW |

| | | | | | |
|-------|---------------------|----|-------|--|--|
| 接液部材質 | SUS-304、ステンレス鋼 | | | | |
| オプション | 濾布 | | | | |
| | インバータによる回転調節もできます | | | | |
| 電源 | 3相 200/220V 50/60Hz | | | | |
| 外形寸法 | A 550×710×570mm | 重量 | 78kg | | |
| | B 620×850×610mm | 重量 | 100kg | | |
| | C 830×1100×610mm | 重量 | 250kg | | |
| | D 830×1100×610mm | 重量 | 270kg | | |



脱水