



No. 2529

No. 2529

パルプ離解機（無段変速機付）

パルプ及び食物繊維を効率的に離解する目的に製作され、回転数を自由に変えることができる、標準規格での離解と異なった条件で作業する時に使用されるものです。

- 容 量：2ℓ
- 濃 度：3%
- 試 料：60g
- 回 転 数：750～3,000rpm.
- 離解時間：タイマー設定式
- オプション：ジャケット式試料槽
- モ ー タ：3相 200/220V 50/60Hz 0.4kW 3A
- 外形寸法：300×625×830mm
- 重 量：85kg



No. 2530

No. 2530

標準パルプ離解機

本機はパルプを水と共に高速回転し、単繊維にほぐす目的で製作されたものです。この離解法はJISまたはISO規格に規定された標準パルプ離解法です。その用途は広く、紙葉調製、濾水度測定、漂白、篩分等の試料準備作業に使用されます。

- 容 量：2ℓ
- 濃 度：1.2%
- 試 料：絶乾 24g
- 回 転 数：3000rpm.
- オプション：タイマー自動停止機能
- モ ー タ：100/110V 50/60Hz 0.2kW 5A
- 参考規格：JIS P-8220-1998、TAPPI T2050m-88、ISO 5263
- 外形寸法：450×230×545mm
- 重 量：50kg



No. 2531

No. 2531

大型パルプ離解機

本機は標準パルプ離解機と同様に使用されますが、比較的大量の試料を一度に離解処理する際に利用されています。紙葉調整の前処理に必須の機械です。

- 容 量：5ℓ、10ℓ、20ℓ
- 濃 度：3%
- 離解時間：タイマー設定式
- モ ー タ：3相 200/220V 0.75kW～2.2kW
- 外形寸法：645×420×680mm (5ℓ)
670×420×800mm (10ℓ)
730×475×950mm (20ℓ)
- 重 量：120kg (5ℓ) 126kg (10ℓ) 143kg (20ℓ)



(30ℓ)

大型パルプ離解機（30ℓ）

スラリーは容器底部の排水孔より排出されるため、容器出し入れの必要がなく、大変操作しやすくなっています。

- 容 量：30ℓ
- 濃 度：3%
- 試 料 槽：専用架台固定式
- 回 転 数：2000rpm.
- 離解時間：タイマー設定式
- モ ー タ：3相 200/220V 2.2kW 9A
- 排 出 孔：52mmφ（ワンタッチレバー式）
- 外形寸法：500×750×1440mm
- 重 量：157kg